

แผ่นโซ่เชื่อมต่อ VABX-A-P-BV-AH-F

หมายเลขชิ้นส่วน: 8188458

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	1
กว้าง	10.55 mm
ความเหนียวล้ำ	การทดสอบการขนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6
กันกระแทก	การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27
ฟังก์ชันบูรณาการ	ด้วยโมดูลไฟฟ้า
จำนวนตำแหน่งสลั้วสูงสุด	1
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
จำนวนคอยล์โซลีนอยด์สลั้วสูงสุด	1
เข้ากันได้กับ	ฐานตั้งสลั้ว VTUX-A-P
ความเหมาะสมของสัญญาณ	ใช่
การไหลที่กำหนดทำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8778	470 l/min
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	10.55 มม. x 104.3 มม. x 43.1 มม.
ระดับมลพิษ	2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM
ป้าย KC	เคซี อีเอ็มซี
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	31.2 g
ระบบควบคุมไฟฟ้า	หลายขั้ว
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ
ประเภทของรัด	ผูกคั่น
ข้อต่อลม 2	สำหรับตลับ 10 มม.
ข้อต่อลม 4	สำหรับตลับ 10 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	PA เสริมแรง
ซีลวัสดุ	NBR
คลิป์วัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุनीอต	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง