

แผ่นเชื่อมต่อ VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1

หมายเลขชิ้นส่วน: 8188509

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	โครงสร้างช่อง 1001
การเชื่อมต่อวาล์วสอดคล้องกับมาตรฐาน	VDI/VDE 3845-1
แรงดันใช้งาน	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:7:-] ก๊าซเฉื่อย
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทำน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิปานกลาง	-40 °C...80 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1314 g
ประเภทของรัด	พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร์ตลม	การออกแบบแผ่นพอร์ต, การตาก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบผิวเรียบ (20 µm)
ซีลวัสดุ	EPDM NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบผิวเรียบ (20 µm)
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง