


เหล็กปรับแรงดึง  
VAME-XA-Z-12  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8191753

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ระยะเวลา                               | 12 mm                                                                      |
| ขนาดบรรจุ                              | 3                                                                          |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                   | 1.4 Nm                                                                     |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย       | ± 15 %                                                                     |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 7.8 g                                                                      |
| ประเภทของรัด                           | ประแจหกเหลี่ยม, ขนาด SW4<br>พร้อมเกลียวนอก M4<br>พร้อมเกรียวตัวเมียขนาด M4 |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                     |
| วัสดุฐานรัด                            | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                |