


แผ่นโซ่เชื่อมต่อ VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

หมายเลขชิ้นส่วน: 8191781

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันบูรณาการ	ฝาครอบรหัสสำหรับระบบการจ่ายอากาศนำร่อง (ภายในหรือภายนอก)
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
เข้ากันได้กับ	ฐานตั้งวาสัว VTUX-A-P ฐานตั้งวาสัว VTUX-A-S
ความเหมาะสมของสัญญาณอากาศ	ใช่
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	15.05 มม. x 104.3 มม. x 66.55 มม.
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
แรงขันยัดสูงสุดบนผนัง	6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	57.9 g
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ
ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14	สำหรับตลับ 12 มม.
การเชื่อมต่อควบคุมอากาศเสีย 82/84	สำหรับตลับ 12 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
ปลอกแขนวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
คลิป์วัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง