


แผ่นโซ่เชื่อมต่อ VABX-A-P-BU-12-SHUH-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 8191788

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	1 2
กว้าง	19.05 mm
ความเหนียว	การทดสอบการขนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6
กันกระแทก	การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27
ฟังก์ชันบูรณาการ	ด้วยโมดูลไฟฟ้า
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
เข้ากันได้กับ	ฐานตั้งวางตัว VTUX-A-P
ความเหมาะสมของสัญญาณ	ใช่
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	19.05 มม. x 104.3 มม. x 43.1 มม.
ระดับมลพิษ	2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM
ป้าย KC	เคซี อีเอ็มซี
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	56.3 g
ระบบควบคุมไฟฟ้า	หลายขั้ว
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ
ประเภทของรัด	ผูกคั่น
ข้อต่อลม 1	สำหรับตลับ 15 มม.
ข้อต่อลม 5	สำหรับตลับ 15 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	PA เสริมแรง
ซีลวัสดุ	NBR

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
คลิปวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง