


แผ่นจาน
VABF-XA-12-M2-QX
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8191794

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดบรรจุ	1
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
เข้ากันได้กับ	ฐานตั้งวาสว VTUX-A-P ฐานตั้งวาสว VTUX-A-S
แรงดันใช้งาน	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
ความเหมาะสมของสภาวะอากาศ	ใช่
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
แรงบิดกระชับที่กำหนด	0.8 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 10 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	34.7 g
ประเภทของรัด	เมา
การเชื่อมต่อด้วยลม 3/5 รวมกัน	สำหรับตลับ 15 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
คลิปวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุสกรู	สแตนเลส