


ชุดแกน
EAMM-A-N48-100A-G2
หมายเลขชิ้นส่วน: 8197464

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	59 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	6000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	39 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	17 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	851 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	N48
อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์	100A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS