

ข้อต่อ  
**EAMD-42-40-19-16X25-U**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8203727

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|----------------------------------------|------------------------|
| บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1                | 19 mm                  |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2               | 16 mm                  |
| ขนาด                                   | 42                     |
| ความยาวระบุ                            | 40 mm                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                  | 6000 rpm               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -25 °C...60 °C         |
| โมเมนต์ความเฉื่อย                      | 38 kgmm <sup>2</sup>   |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้                    | 21 Nm                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 190 g                  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |