

ข้อต่อ EAMC-56-58-20-25-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 8203734

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1	20 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	25 mm
ขนาด	56
ความยาวระบุ	58 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	5500 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	128 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	75 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	275 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS