

**ท่อพลาสติก**  
**PUN-H-3/8-TGE-150-CB**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8203979

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ด้านนอก Ø นิ้ว                           | 3/8                                                                                                                                                                                                                                                             |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล     | 0.171 Feet                                                                                                                                                                                                                                                      |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                    | 0.082 Feet                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ข้อมูลการใช้งาน                          | TPE-U จากพื้นฐาน ether                                                                                                                                                                                                                                          |
| คุณสมบัติของท่อ                          | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                                                                                                                                                                                                                                           |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ          | -14.4 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                             |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน            | น้ำ: ความดันขณะทำงานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60 °C                                                                                                                                                                                   |
| สื่อปฏิบัติการ                           | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)                                                                                                                                                                                     |
| เครื่องทดสอบไฟ                           | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับคำจำกัดความผลิตภัณฑ์ภายในของ Festo เพื่อใช้ในการผลิตแบตเตอรี่โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลมากกว่า 1% โดยน้ำหนัก จะไม่นำมาใช้ช้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวขุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| คลาสสิกรูม                               | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1                                                                                                                                                                                        |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                       | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -31 °F...145 °F                                                                                                                                                                                                                                                 |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                  | 5.16 oz/ft                                                                                                                                                                                                                                                      |
| พอร์ทลม                                  | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 3/8"                                                                                                                                                                                                                                   |
| สี                                       | สีเหลืองโปร่งแสง                                                                                                                                                                                                                                                |
| ความแข็งฝั่ง                             | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัสดุท่อ                                 | TPE-U (PU)                                                                                                                                                                                                                                                      |