

# ท่อพลาสติก

## PUN-H-1/2-TSW-150-CB

หมายเลขชิ้นส่วน: 8203981

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ด้านนอก Ø นิ้ว                           | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                             |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล     | 0.204 Feet                                                                                                                                                                                                                                                      |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                    | 0.075 Feet                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ข้อมูลการใช้งาน                          | TPE-U จากพื้นฐาน ether                                                                                                                                                                                                                                          |
| คุณสมบัติของท่อ                          | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                                                                                                                                                                                                                                           |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ          | -14.4 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                             |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน            | น้ำ: ความดันขณะทำงานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60 °C                                                                                                                                                                                   |
| สื่อปฏิบัติการ                           | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)                                                                                                                                                                                     |
| เครื่องทดสอบไฟ                           | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับคำจำกัดความผลิตภัณฑ์ภายในของ Festo เพื่อใช้ในการผลิตแบตเตอรี่โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลมากกว่า 1% โดยน้ำหนัก จะไม่นำมาใช้ช้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวขุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| คลาสสินไหม                               | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1                                                                                                                                                                                        |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                       | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -31 °F...145 °F                                                                                                                                                                                                                                                 |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                  | 9.46 oz/ft                                                                                                                                                                                                                                                      |
| พอร์ทลม                                  | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 1/2"                                                                                                                                                                                                                                   |
| สี                                       | สีดำโปร่งแสง                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ความแข็งผิ                               | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                            | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัสดุท่อ                                 | TPE-U (PU)                                                                                                                                                                                                                                                      |