


ไกด์ยูนิต
FEN-25-160-KF
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8204038

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	25
อับ	160 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แนะนำ
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แมกซ์ ฟอร์ซ Fy	520 N
แรงสูงสุด Fy คงที่	830 N
แรง Fz สูงสุด	520 N
แรงสูงสุด Fz คงที่	830 N
Max Moment Mx	15 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่	24 Nm
แรงบิดสูงสุด My	20 Nm
Max. moment My static	31 Nm
Max Moment Mz	20 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่	31 Nm
แรงเคลื่อนตัว	15 N
การเคลื่อนที่มวล	461 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1005 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด ชุบผิวอลูมิเนียม
แผ่นแอกวัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอนไดซ์