


ไกด์ยูนิต
FENG-40-320-GF
หมายเลขชิ้นส่วน: 8204074

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
อับ	320 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือการเลื่อน
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	แนะนำ
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แรงเคลื่อนตัว	30 N
การเคลื่อนที่มวล	1774 g
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3472 g
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดีด ชุบผิวอลูมิเนียม
แผ่นแอกวัสดู	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอนไดซ์