


จานจ่าย  
VMPA-FB-SP-M12-V  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8204604

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| แหล่งจ่ายไฟสูงสุด                      | 4 A                           |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC                    | 24 V                          |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต      | +/- 25 %                      |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L             |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65                          |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...50 °C                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 200 g                         |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                      | 5 พิน<br>ขั้วต่อทรงกลม M12x1  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS        |
| วัสดุหุ้ม                              | PA เสริมแรง                   |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมหล่อ                |