

แผ่นอะแดปเตอร์ OAMC-PA-M4-9

หมายเลขชิ้นส่วน: 8205197

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขายึดวัสดุ	อลูมิเนียมอนไดซ์
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	แผ่นเชื่อมต่อ
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดกระชับสูงสุด	1 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	215 g
ประเภทของรัด	การยึดโดยตรงผ่านเกลียว
สิ่งที่แนบมาดูด	เกลียวใน M4
หัวดูดแบบถั่ว จำนวน	9
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุแผ่น	อะลูมิเนียมอัลลอย ซูบอโนไคซ์