


ชุดแกน
EAMM-A-X22-42A
หมายเลขชิ้นส่วน: 8210057

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	10000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	0.95 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	X22
อินเตอร์เฟสเชื่อมต่อ	42A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS