

ตัวชุดเขยความยาว
VAL-1/8-10-F1A
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8214723

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ทิวางถ้วยดูดชุดเขยความสูง	10 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	เหมาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่มีค่า Cu/Zn/Ni ลดลง (F1a)
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	62 g
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวนอก M22x1.5
สิ่งที่แนบมาดูด	เกลียวใน G1/8
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	เกลียวใน G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม
ผู้ถือวัสดุ	อลูมิเนียม ปอม เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง