


ดมคลัทช์
EAMC-H-10-5-GB5-5
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8228646

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1	5 mm
ขนาด	10
ความยาวระบุ	9.5 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	10000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	0.022 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	0.6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS