


ดมคลัทช์
EAMC-H-30-10-GB16-11
หมายเลขชิ้นส่วน: 8228658

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1	11 mm
ขนาด	30
ความยาวระบุ	20.7 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	3.2 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	10.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	25 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS