


ชุดแกน
EAMM-A-S60-80P
หมายเลขชิ้นส่วน: 8234799

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	75 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	6000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	34.8 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	21 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	960 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	S60
อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์	80p 80PA 80RA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS