


# วาล์วที่ใช้เท้าเหยียบ

F-5-1/4-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 8992

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ   | มูลค่า   |
|---|--|
| ฟังก์ชันวาล์ว   | 5/2 โมโนสเตเบิล                                |
| ประเภทการดำเนินการ  | ด้วยตนเอง                                      |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 550 l/min                                      |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม                                    | G1/4   |
| แรงดันใช้งาน  | -0.95 bar...10 bar                             |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                                       | ที่นิ่งจน                                      |
| รีเซ็ตประเภท  | สปริงกล  |
| ความกว้างปรกติ  | 7 mm   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง   | ตามต้องการ                                     |
| ประเภทการกระตุ้น  | โดยตรง   |
| ทิศทางการไหล  | กลับไม่ได้                                     |
| สื่อปฏิบัติการ  | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ  | -10 °C...60 °C                                 |
| แรงการกระตุ้น   | 78 N   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์  | 705 g  |
| ประเภทของรัด  | มีรูทะลุ                                       |
| ข้อต่อลม 1  | G1/4   |
| ข้อต่อลม 2  | G1/4   |
| ข้อต่อลม 3  | G1/4   |
| ข้อต่อลม 4  | G1/4   |
| ข้อต่อลม 5  | G1/4   |
| ซีลวัสดุ  | NBR  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย   | อลูมิเนียมหล่อ                                 |