

ตาเหล็ก
SGS-M20X1,5
 หมายเลขชิ้นส่วน: 9264

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M20x1.5
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 12240-4
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...150 °C
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด	9 kN
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	468 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุวงแหวนรอบนอก	ทองเหลือง
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
วัสดุวงแหวนด้านใน	เหล็ก
วัสดุเนื้อ	เหล็กกล้าไนซ์