



วาล์วควบคุมลำดับการทำงานของแรงดัน VD-3-PK-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 9270

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	100 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	PK-3
แรงดันใช้งาน	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
ความกว้างปรกติ	2.5 mm
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	220 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 1	PK-3
ข้อต่อลม 2	PK-3
ข้อต่อลม 3	PK-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS