

บอลวาล์ว QH-1/2

หมายเลขชิ้นส่วน: 9543

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2 bistable
ข้อต่อลม 1	G1/2
ข้อต่อลม 2	G1/2
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	11500 l/min
ความกว้างปรกติ	15 mm
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ได้มาตรฐาน	ISO 228-1
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	บอลวาล์ว
ข้อต่อแรงดันที่กำหนด PN	40
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ปานกลาง	อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] ก๊าซเฉื่อย น้ำ - ไม่ใช่ไอน้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง สื่อกระแสอื่น ๆ ตามคำขอ
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...150 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	340 g
ซิลิโคน	FPM ไฟเบอร์
ลูกบอลวัสดุ	ทองเหลืองชุบโครเมียม
เพลาวัสดุ	ทองเหลือง