

ตัวแปลง AD-1/2NPT-G1/2-I

หมายเลขชิ้นส่วน: 9627

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	14.3 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...10 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 1	28 Nm
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 2	40 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	48.48 g
ข้อต่อลม 1	เกลียวตัวผู้ 1/2 NPT
ข้อต่อลม 2	เกลียวใน G1/2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สีวัสดุ	พีวีซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์