


วาล์วพัลส์สัน VLK-3-PK-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 9639

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	2.5 mm
แรงดันใช้งาน	2.5 bar...8 bar
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	90 l/min
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	170 g
ประเภทของรีด	บนโครงยึด
ซีลวัสดุ	TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ