

**Işıklı soket**  
**MCL-24DC/AC**  
Ürün numarası: 10000

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                             | Değer                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ürün ağırlığı                       | 12 g                                         |
| Elektrik bağlantısı                 | A formu<br>Soket<br>DIN EN 175301-803'e göre |
| Nominal çalışma gerilimi DC         | 24 V                                         |
| Nominal çalışma gerilimi AC         | 24 V                                         |
| Şebeke frekansı                     | 0 Hz...60 Hz                                 |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | +/- % 15                                     |
| Koruma türü                         | IP65<br>IEC 60529'a göre                     |
| Ortam sıcaklığı                     | -20 °C...60 °C                               |
| LABS uygunluğu                      | VDMA24364-B2-L                               |
| Gövde malzemesi                     | PA6 takviyeli                                |