

Işıklı soket
MFL-230AC
Ürün numarası: 10005

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	14 g
Elektrik bağlantısı	B formu endüstri standardına göre (11 mm)
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Şebeke frekansı	50 Hz...60 Hz
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-20 % / +15 %
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA6 takviyeli