


Y Valf

VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-50-3

Ürün numarası: 1002523

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------------|--|
| Tasarım | Piston tahrikli oturmali valf |
| Çalıştırma türü | pnömatik |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Montaj türü | Hat kurulumu |
| Hat bağlantısı | DIN ISO 228'e göre dişli soket G2 |
| Nominal genişlik | 45 mm |
| Valf fonksiyonu | 2/2 kapalı tek bobinli |
| Akış yönü | tersine çevrilemez Gaz ve sıvı şeklindeki akışkanlar için valf yuvası altından |
| Akışkan basıncı | 0 MPa...0.3 MPa 0 bar...3 bar |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç | 40 |
| Hava tahliye fonksiyonu | kısılamaz |
| Geri alma türü | mekanik yay |
| Kontrol türü | harici olarak kontrol edilen |
| Pnömatik bağlantı | Dişi diş G1/8 |
| Çalışma basıncı | 0.6 MPa...1 MPa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi |
| Ortam | Su buharı Mineral yağ bazlı hidrolik yağı Soy gazlar Mineral yağ Su filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm nötr sıvılar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| Maks. viskozite | 600 mm ² /sn |
| Akışkan sıcaklığı | -40 °C...200 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Akış Kv | 19.5 m ³ /sa |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Bağlantı rakoru gövdesi malzemesi | Paslanmaz çelik dökümü |
| Bağlantı rakoru gövdesi malzeme numarası | 1.4408 |
| Mil contasının malzemesi | PTFE |
| Yuva conta malzemesi | PTFE |
| Ürün ağırlığı | 3500 g |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB basınçlı ekipman direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| Tahrik kabini malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |