


Y Valf

VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4

Ürün numarası: 1002543

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Piston tahrikli oturmali valf
Çalıştırma türü	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Hat bağlantısı	ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 2 NPT
Nominal genişlik	43 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı tek bobinli
Akış yönü	tersine çevrilemez Gaz şeklindeki akışkanlar için valf yuvası üzerinden
Akışkan basıncı	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	16
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	harici olarak kontrol edilen
Pnömatik bağlantı	Dişi diş G1/8
Çalışma basıncı	0.6 MPa...1 MPa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi
Ortam	Su buharı Soy gazlar filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Maks. viskozite	600 mm ² /sn
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akış Kv	28 m ³ /sa
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Bağlantı rakoru gövdesi malzemesi	Tunç
Bağlantı rakoru gövdesi malzeme numarası	CC499K
Mil contasının malzemesi	NBR

Özellik	Değer
Yuva conta malzemesi	PTFE
Ürün ağırlığı	2800 g
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Tahrik kabini malzemesi	Pirinç