

Susturuculu Egzost Kısma Valfi GRE-1/2-NPT

Ürün numarası: 10059

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Ses basıncı kısma fonksiyonu
Ek fonksiyon seçimi	susturucu ile
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Normal akış hızı 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	0 l/dak...3600 l/dak
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu