

# Pnömatik Lamba OH-8-BL

Ürün numarası: 10090

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı	Geçmeli nipel PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu