


VEYA-kapısı OS-1/8-NPT

Ürün numarası: 10412

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	VEYA işlevi
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Montaj türü	geçiş deliği ile
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	500 l/dak
Çalışma basıncı	1 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Nominal genişlik	4 mm
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	45 g
Pnömatik bağlantı 3	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR