

Soket
NECU-M-S-B12G5-C2-PB
Ürün numarası: 1066354

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Ürün ağırlığı	46.1 g
Elektrik bağlantısı 1	Düz soket, M12x1, 5 kutuplu, B kodlu, kalkanlanabilir
Soket kodlama	B
Elektrik bağlantısı 2	Vidalı terminal, kalkanlanabilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...60 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...60 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
Aktarma özellikleri	DIN EN 50173 / CAT 5
İzin verilen kablo çapı	6 mm...8 mm
Bağlantı kesiti	0.14 mm²...0.75 mm²
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç altın kaplı