


Eksenel Kit EAMM-A-D19-42A

Ürün numarası: 1087642

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	50 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.28 kgmm ²
Aktarılabılır tork	1.1 Nm
Ürün ağırlığı	130 g
Aktüatör arayüz kodu	D19
Arayüz kodu motor In	42A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu