


Motor flanşı EAMF-A-28D-35S

Ürün numarası: 1087724

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	30 g
Arayüz kodu motor ln	35S
Kaplin yuvası arayüz kodu	28D
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu