



# Tek yön kısma valfi

## GG-1/8

Ürün numarası: 10890

FESTO

Makaralı ve ayarlanabilir ana debi.  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Tetikleme şekli	mekanik
Ayarlama elemanı	Makara kolu
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Kısma yönündeki standart nominal debi	280 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	240 ... 350 l/min
Çalışma basıncı	0,3 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Kullanım havası	Filtrelenmiş yağsız hava Filtrelenmiş hava, yağlı hava
Montaj konumu	istenildiği gibi
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	380 g
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR