



# Standart silindir ESN-5/16"-1/2"-P

Ürün numarası: 11143

FESTO

DIN ISO 6432 standardına uygun, son konumlarda elastik yastıklama keçeleri. Ek bağlantı elemanları olmaksızın çeşitli bağlantı olanakları.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



## Bilgi sayfası

| Özellik                                      | Değer  |
|--|--|
| Strok  | 0,5 "  |
| Piston çapı                                  | 5/16"  |
| Standarda dayalı                             | ISO 6432   |
| Yastıklama                                   | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Piston kolu ucu                              | Erkek diş  |
| Çalışma basıncı                              | 1,2 ... 10 bar                                   |
| Çalışma şekli                                | tek etkili<br>basılı                             |
| Kullanım havası                              | Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız               |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK      | 2  |
| Çevre sıcaklığı                              | -20 ... 80 °C                                    |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti                | 24,6 N   |
| Pnömatik bağlantı                            | M12x1,25   |
| Kapak için malzeme bilgisi                   | İşlenmiş alüminyum alışımlı                      |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR<br>TPE-U(PU)                                 |
| Piston kolu için malzeme bilgisi             | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                  |
| Silindir profili için malzeme bilgisi        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                  |