


# Darbe emici DYSR-8-8-Y5

Ürün numarası: 1138641

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	8
Strok	8 mm
Sönümleme	ayarlanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	3 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	8 mm
Maks. durdurma kuvveti	400 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	4 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	24000 j
Maks. artık enerji	0.01 j
Geri getirme kuvveti	1.8 N
Min. itme kuvveti	18 N
Ürün ağırlığı	60 g
Kütle aralığı	40 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik