


# Darbe emici DYSR-12-12-Y5

Ürün numarası: 1138642

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Strok	12 mm
Sönümleme	ayarlanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	12 mm
Maks. durdurma kuvveti	900 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	10.8 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	60000 j
Maks. artık enerji	0.05 j
Geri getirme kuvveti	4.5 N
Min. itme kuvveti	38 N
Ürün ağırlığı	105 g
Kütle aralığı	90 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mil malzemesi	yüksek alaşımlı çelik