


Darbe emici DYSR-16-20-Y5-T

Ürün numarası: 1138645

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Strok	20 mm
Sönümleme	ayarlanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	20 mm
Maks. durdurma kuvveti	1600 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	32 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	100000 j
Maks. artık enerji	0.16 j
Geri getirme kuvveti	5.4 N
Min. itme kuvveti	66 N
Ürün ağırlığı	250 g
Kütle aralığı	160 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik, sertleştirilmiş