


# Darbe emici DYSR-25-40-Y5

Ürün numarası: 1138648

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Strok	40 mm
Sönümleme	ayarlanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.4 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	3 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	40 mm
Maks. durdurma kuvveti	4000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	160 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	220000 j
Maks. artık enerji	0.8 j
Geri getirme kuvveti	12.5 N
Min. itme kuvveti	155 N
Ürün ağırlığı	715 g
Kütle aralığı	400 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik, sertleştirilmiş