


Darbe Emici DYSR-32-60-Y5

Ürün numarası: 1138649

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Strok	60 mm
Sönümleme	ayarlanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.6 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	3 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	60 mm
Maks. durdurma kuvveti	6400 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	384 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	330000 j
Maks. artık enerji	2 j
Geri getirme kuvveti	18 N
Min. itme kuvveti	175 N
Ürün ağırlığı	1355 g
Kütle aralığı	600 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik, sertleştirilmiş