


Döner Silindirçeyrek dönüşlü aktüatör DSM-T-32-270-FW-A-B

Ürün numarası: 1145131

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Dönüş açısı	0 drc...270 drc
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Döner kanat
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. aksel kuvvet	75 N
Maks. radyal kuvvet	200 N
0,6 MPa' da (6 bar, 87 psi) teorik tork	20 Nm
Ürün ağırlığı	1940 g
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	Çelik nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım