

Darbe emici DYEF-S-M12-Y1

Ürün numarası: 1153004

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------------|---|
| Boyut | M12 |
| Strok | 1.2 mm |
| Sönümleme | metalik sabit durdurmasız esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Konum algılama | Yok |
| Maks. çarpma hızı | 0.8 m/sn |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Sönümleme uzunluğu | 1.2 mm |
| Strok başına maks. enerji tüketimi | 0.35 j |
| Ürün ağırlığı | 15 g |
| Montaj türü | kilit somunu ile |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |