


Solenoid valf MFH-5-PK-3-L

Ürün numarası: 11546

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | 5/2 tek bobinli |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 105 l/dak |
| Pnömatik çalışma bağlantısı | PK-3 |
| Çalışma basıncı | 1.5 bar...8 bar |
| Tasarım | Plaka yuvası |
| Nominal genişlik | 2.5 mm |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Kapama anahtarlama süresi | 22 ms |
| Açma anahtarlama süresi | 14 ms |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...40 °C |
| Ürün ağırlığı | 270 g |
| Montaj türü | bağlantı plakasında montaj çerçevesi üzerine geçiş deliği ile isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı 1 | PK-3 |
| Pnömatik bağlantı 2 | PK-3 |
| Pnömatik bağlantı 3 | PK-3 |
| Pnömatik bağlantı 4 | PK-3 |
| Pnömatik bağlantı 5 | PK-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı plakası malzemesi | Alüminyum eloksallı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Alüminyum eloksallı |