

Hidrolik Frenleme Silindiri DYHR-16-40-Y5

Ürün numarası: 1155691

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Strok	40 mm
Sönümleme	ayarlanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.3 m/sn
Besleme hızı	0.2 mm/sn...100 mm/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.8 sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...80 °C
Maks. durdurma kuvveti	1600 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	64 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	100000 j
Min. besleme kuvveti	160 N
Maks. besleme kuvveti	1600 N
Maks. artık enerji	0.16 j
Geri getirme kuvveti	5.4 N
Ürün ağırlığı	255 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Çelik galvanize
Piston mili malzemesi	sertleştirilmiş yüksek alaşımlı çelik