

Hidrolik Frenleme Silindiri DYHR-25-40-Y5

Ürün numarası: 1155694

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Strok	40 mm
Sönümleme	ayarlanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.3 m/sn
Besleme hızı	0.2 mm/sn...100 mm/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.8 sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...80 °C
Maks. durdurma kuvveti	4000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	160 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	150000 j
Min. besleme kuvveti	400 N
Maks. besleme kuvveti	4000 N
Maks. artık enerji	0.8 j
Geri getirme kuvveti	12.5 N
Ürün ağırlığı	720 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Çelik galvanize
Piston mili malzemesi	sertleştirilmiş yüksek alaşımlı çelik