

Hidrolik Frenleme Silindiri DYHR-32-60-Y5

Ürün numarası: 1155696

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Strok	60 mm
Sönümleme	ayarlanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.3 m/sn
Besleme hızı	0.2 mm/sn...100 mm/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	1.2 sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...80 °C
Maks. durdurma kuvveti	6400 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	384 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	220000 j
Min. besleme kuvveti	640 N
Maks. besleme kuvveti	6400 N
Maks. artık enerji	2 j
Geri getirme kuvveti	18 N
Ürün ağırlığı	1380 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Çelik galvanize
Piston mili malzemesi	sertleştirilmiş yüksek alaşımlı çelik