

# Çek valf H-1/4-B

Ürün numarası: 11689

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Montaj türü	vidalanabilir
Çalışma basıncı	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Montaj konumu	herhangi bir
Standart anma debisi 1->2 (6-5)	1000 l/dak
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Maks. sıkma torku	11 Nm
Ürün ağırlığı	25.4 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR